

micro-gloss family

Cat.No	4560	4561	4562	4563	4564	4567	4568	4569	4566	4565	4570
製品ブランド名	micro-gloss										
モデル名	20°	60°	85°	tri-gloss	tri-gloss μ	45°	75°	60° XS	tri-gloss S	60° S	60° XS-S
測定角度	20°	60°	85°	20° /60° /85°	20° /60° /85°	45°	75°	60°	20° /60° /85°	60°	60°
用途	高光沢	中光沢	低光沢	全用途	全用途 (膜厚計搭載)	セラミック、 フィルム	紙、ビニール サイティング	中光沢	全用途 (低光沢可)	中光沢 (低光沢可)	中光沢 (低光沢可)
測定スポット	10 x 10 mm	9 x 15 mm	5 x 38 mm	単角度参照	単角度参照	9 x 13 mm	7 x 24 mm	2 x 4 mm	単角度参照	9 x 15 mm	2 x 4 mm
自動レンジ	0-2000GU	0-1000GU	0-160GU	単角度参照	単角度参照	0-180GU	0-140GU	0-1000GU	単角度参照	0-1000GU	0-1000GU
再現性	0 -100 GU \pm 0.2 GU \pm 0.2%										
再現性(低光沢)	-										
器差	0 -100 GU \pm 0.5 GU \pm 0.5%										
器差(低光沢)	-										
ISO 2813	○	○	○	○	○			○	○	○	○
ASTM D 523	○	○	○	○	○			○	○	○	○
ASTM D 2457	○	○		単角度参照	単角度参照	○	○	○	単角度参照	○	○
ASTM C 346						○					
ASTM D 3680							○				
ASTM Z 8741							○				
DIN 67530	○	○	○	○	○			○	○	○	○
JIS Z 8741	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappi T 480							○				
ISO 7668	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
ISO 2178/2360/2808						○					
ASTM B499/D1400						○					
光源ランプ	LEDランプ										
光源規格	CIE標準規格 CIE-C光源										
統計	サンプル毎に設定可能										
メモリ	999 測定値(測定日も記録)										
インターフェイス	USB										
表示部	バックライト付カラーLCD										
表示項目選択	測定値、平均値、最小値、最大値、レンジ、光沢差、合否判定、反射率										
測定結果表示	カスタマイズ可能										
合否判定設定	付属ソフトで閾値の設定可能										
長期校正間隔	校正板の自動チェック機能付										
測定時間	0.5 秒/測定										
表示言語	日本語、英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ポーランド語、トルコ語、他										
自動電源オフ	10 -99 秒選択										
電源	単三型1.5V アルカリ電池4,000 回測定、USB給電										
付属ソフトウェア	smart-lab Gloss またはsmart-process Gloss ダウンロード版※2ライセンス										
光源ランプ保証	購入より10年間 ※ランプユニットは含まれません										
本体保証	購入より1年間										
稼働温度	15 -40°C										
稼働湿度	85%まで(結露なしの場合)										
大きさ	155 x 73 x 48 mm										
重量	400g										

※モデル・仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。
作成年月日 2018年5月

製品構成:
 本体
 校正標準板付ホルダー
 証明書
 USBケーブル
 PCソフト smart-lab Glossまたは
 smart-process Gloss
 ※ダウンロード版2ライセンス
 操作マニュアル(英語)
 単三電池
 キャリングケース

最低PC環境:
 OS: Windows 7 SP1 32bit 以上
 環境: Microsoft® .NET Framework 4
 CPU: Core 2 Duo, 2.2 GHz,以上
 メモリー: 4 GB RAM, 8 GB 推奨
 ハードディスク: 300 MB 以上
 モニター: 1280 x 1024 pixel 以上
 インターネット接続環境 ※ライセンス認証・最新版ソフトダウンロード時

無償デモ機あり



無償デモ機お申込み・お問い合わせは、当社または販売代理店まで

ドイツBYK-Gardner社日本総代理店

株式会社 テツタニ
TETSUTANI & CO.,LTD.

本社
 540-0025
 大阪府大阪市中央区徳井町2-2-2
 テツタニビル
 TEL 06-6941-9071 FAX 06-6941-9755

ホームページ

測定機器の広場



東京営業所
 101-0052
 東京都千代田区神田小川町2-5-1
 オーク神田小川町ビル6階
 TEL 03-3295-0838 FAX 03-3293-4788