


新型 BYK-PELT トランスデューサ

弊社では、お客様が幅広い厚さや材質にわたって計測性能を最適化できるよう、さまざまなトランスデューサを取り揃えています。

新型 BYK-PELT トランスデューサ Gen II:

弊社のトランスデューサ技術の継続的な開発の結果、現在では Gen II を提供できるようになりました。Gen II トランスデューサは型式「B」表示され、Gen I よりも高い感度と分解能を備えた第 2 世代のトランスデューサとなっています。感度が高いためコントラストの低い層を識別する能力が向上し、分解能が高いため、より薄い層の測定が容易になります。



より厚いコーティングや材料への浸透を最大限にするトランスデューサ

94021 BYK-PELT トランスデューサ M10 膜厚 300 μm ～ 5 mm

94028 BYK-PELT トランスデューサ M30 膜厚 80 μm ～ 750 μm

中程度の厚さのコーティングと材料用の中解像度トランスデューサ

94030 BYK-PELT トランスデューサ 20B 膜厚 18 ～ 500 μm

薄層および材料用の高解像度トランスデューサ

94023 BYK-PELT トランスデューサ MB 膜厚 10 ～ 400 μm

94029 BYK-PELT トランスデューサ SMB 94023 MB の小口径タイプ

94025 BYK-PELT トランスデューサ 40B 膜厚 6 μm – 200 μm

94026 BYK-PELT トランスデューサ 50B 膜厚 5 μm – 175 μm

上記の厚さの範囲は概算です。最小および最大の厚さの範囲はコーティングと材料の特性によって異なります。